

T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

Sistema de Reparación Meniscal · Mango de Pistola

CARACTERÍSTICAS

- El ergonómico mango de cigarro y el activo control deslizante de 360° está diseñado para una sola mano. Entrega del implante en cualquier rotación.

- Implantes de PEEK de bajo perfil y nudo deslizante incorporado que proporcionan seguridad y eficiencia en el procedimiento quirúrgico.

- Tapón de profundidad ajustable, procedimiento preciso y seguro.

- Cánula ranurada curvada hacia arriba de 14° con escala de medición. Protege el injerto y tejidos durante el posicionamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

91-8901-001-00


Sistema de reparación meniscal, mango de pistola

DOUBLE-ARMED NEEDLE

Aguja de Reparación de Menisco de Doble Armado

CARACTERÍSTICAS

- La técnica de adentro hacia afuera ha sido considerada como el "Estándar de oro" para la reparación artroscópica del menisco.
- La sutura del # 2-0 (UHMWPE) proporciona una ultra alta resistencia, el perfil del nudo del hilo es bajo.
- Cuerpo de aguja de 0,8 mm con conexión de aguja integrada y punta de aguja circular para minimizar la lesión por punción meniscal.
- Aguja de punta piramidal triangular disponible para una punción más agresiva.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
91-9910-020-03	Aguja de reparación de menisco de doble armado, 8×270, 2-0, 1000, Blanco
91-9910-120-03	Aguja de reparación de menisco de doble armado, 8×270, 2-0, 1000, Blanco y negro

UHS FIBER® SUTURE

Suturas Quirúrgicas No Absorbibles

CARACTERÍSTICAS

- UHS Fiber® Suture trenzada multifilamento de Fibras UHMWPE proporciona ultra alta resistencia, gran fuerza de seguridad lineal y fuerza de seguridad de nudo.
- La tecnología única de tejido hace que la sutura tenga una gran resistencia a la abrasión. Es una opción ideal para hueso con fijación tendinosa en medicina deportiva.
- El diseño de eliminación del núcleo hace que la mano la sienta más suave y reduce el corte de tejidos blandos.
- Fácil de atar y de empujar el nudo, el perfil del nudo es bajo y no es fácil de aflojar.



SUTURAS QUIRÚRGICAS NO ABSORBIBLES

Están trenzadas con fibras de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) de múltiples hebras y proporcionan una resistencia ultra alta, una excelente biocompatibilidad y una gran resistencia a la abrasión y a nudos.

SUTURA CON AGUJA Y SUTURAS CON DOBLE AGUJA

Disponibles en #0 y #2 con agujas (420B), con diferentes tipos de agujas, que se pueden utilizar en cirugías abiertas en manos, muñecas, codos, tobillos, etc.

LOOP DE SUTURA CON AGUJA

Loop de sutura con aguja consta de una aguja de 8 cm de longitud y un bucle continuo de sutura, lo que proporciona una opción rápida y fácil para suturar el injerto del ligamento cruzado anterior (ACL) / ligamento cruzado posterior (PCL) durante la cirugía.

UHS FIBER® SUTURE

Suturas Quirúrgicas No Absorbibles

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
91-9900-020-08	Sutura quirúrgica No absorbible, #2-0, 800, Blanca	
91-9900-120-08	Sutura quirúrgica No absorbible, #2-0, 800, Blanca - azul	
91-9900-020-10	Sutura quirúrgica No absorbible, #2-0, 1000, Blanca	
91-9900-120-10	Sutura quirúrgica No absorbible, #2-0, 1000, Blanca - azul	
91-9900-000-08	Sutura quirúrgica No absorbible, #0, 800, Blanca	
91-9900-100-08	Sutura quirúrgica No absorbible, #0, 800, Blanca - azul	
91-9900-002-10	Sutura quirúrgica No absorbible, #2, 1000, Blanca	
91-9900-102-10	Sutura quirúrgica No absorbible, #2, 1000, Blanca - azul	
91-9900-005-10	Sutura quirúrgica No absorbible, #5, 1000, Blanca	
91-9900-105-10	Sutura quirúrgica No absorbible, #5, 1000, Blanca - azul	
91-9911-000-01	Sutura quirúrgica No absorbible, #0, 1000, Blanca c/Agujas, 1/2Arc, 8×12	
91-9911-100-01	Sutura quirúrgica No absorbible, #0, 1000, Blanca-azul, c/aguja, 1/2Arc, 8×12	
91-9911-002-02	Sutura quirúrgica No absorbible, #2, 1000, Blanco, c/Agujas, 1/2Arc, 11×17	
91-9911-102-02	Sutura quirúrgica No absorbible, #2, 1000, Blanco-azul, c/Agujas, 1/2Arc, 11×17	
91-9911-002-03	Sutura quirúrgica No absorbible, #2, 1000, Blanco, c/Agujas, 1/2Arc, 11×28	
91-9911-102-03	Sutura quirúrgica No absorbible, #2, 1000, Blanco-azul, c/Agujas, 1/2Arc, 11×28	
91-9912-002-01	Aguja de asa, #2, 1000, Blanco, c/Aguja, recta, 8×76	
91-9912-102-01	Aguja de asa, #2, 1000, Blanco-azul, c/Aguja, recta, 8×76	